



DLDT

- Caratteristiche:** diffusori lineari a feritoie con deflettore orientabile.
- Costruzione:** Alluminio anodizzato estruso.
- Impiego:** a soffitto, in mandata o ripresa. Altezza di installazione: 2,5-3,1 m.
- Fissaggio:** con staffa interna mobile.
- Accessori:**
- Plenum di raccordo in acciaio zincato con o senza isolamento.
 - Deflettore.
 - Equalizzatore.

- Characteristics:** linear slot diffusers with profile deflector adjustable.
- Finishing:** anodized extruded aluminium.
- Utilization:** for ceiling installation. Suitable for return air or supply air. Installation height: 2,5-3,1 m.
- Fixing:** by inner mounting mobile bracket.
- Accessories:**
- Galvanized steel connection plenum box with or without insulation.
 - Deflector.
 - Equalizer.




MODELLI | MODELS

DLDT10	Diffusore senza deflettore (1) Diffuser without deflector (1)
DLDT20	Diffusore con deflettore (1) + (2) Diffuser with deflector (1) + (2)
DLDT20EQ	Diffusore con deflettore ed equalizzatore (1) + (2) + (3) Diffuser with deflector and equalizer (1) + (2) + (3)


VERNICIATURA | PAINTING

Colori RAL 9016 opaco - 9010 lucido: + 15% - Altri colori RAL: prezzi a richiesta
Color RAL 9016 matt - 9010 glossy: + 15% - Different RAL colors: prices on request

DISEGNI | DRAWINGS



PLENUM | PLENUM



MISURE | MEASURES

Feritoie Slots	Lunghezza Lenght	Collarino est. Spigot	A	B	Z	CVLT Cavalletti Mounting brackets
N°	mm	Ø mm - N°	mm	mm	mm	N°
1	800	98-1	52	70	64	2
	1000	98-1				2
	1500	98-2				2
	2000	98-3				3
2	800	148-1	96	114	106	2
	1000	148-2				2
	1500	148-3				2
	2000	148-4				3
3	800	198-1	140	158	152	2
	1000	198-2				2
	1500	198-3				2
	2000	198-4				3
4	800	198-1	184	202	196	2
	1000	198-2				2
	1500	198-3				2
	2000	198-4				3
5	800	248-1	228	246	240	2
	1000	248-1				2
	1500	248-2				2
	2000	248-2				3
6	800	248-1	271	290	284	2
	1000	248-2				2
	1500	248-2				2
	2000	248-3				3

SOLUZIONE DI CONTINUITÀ | SLOTS INSTALLATION IN CONTINUOUS STRIPS




TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Lancio orizzontale standard | Horizontal throw standard air flow rate




Modello Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLDT1 1000	0,0095	30	190	< 20	45	1	8	10	55
DLDT2 1000	0,019	50	340	< 20	46	1	8	10	40
DLDT3 1000	0,028	80	480	< 20	45	1	8	10	35
DLDT4 1000	0,037	110	610	< 20	46	1	8	10	30
DLDT5 1000	0,047	140	730	< 20	46	1	8	10	25
DLDT6 1000	0,056	160	850	< 20	46	1	8	10	25

Lancio orizzontale alta portata | Horizontal throw high air flow rate

Modello Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLDT1 1000	0,015	60	290	< 20	45	1	8	10	40
DLDT2 1000	0,03	110	520	< 20	46	1	8	10	35
DLDT3 1000	0,046	170	720	< 20	45	1	8	10	30
DLDT4 1000	0,061	220	920	< 20	46	1	8	10	25
DLDT5 1000	0,077	280	1110	< 20	46	1	8	10	25
DLDT6 1000	0,092	330	1290	< 20	46	1	8	10	25

DLDT

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

Feritoie Slots		Lunghezza Lenght						
N°		mm*		DLDT10	DLDT20	DLDT20EQ	PDLT	PDLTI
1		800						
		1000						
		1500						
		2000						
2		800						
		1000						
		1500						
		2000						
3		800						
		1000						
		1500						
		2000						
4		800						
		1000						
		1500						
		2000						

* Le lunghezze riportate sono da intendere passaggio aria | The lenghts are actual neck sizes

ACCESSORI | ACCESSORIES

Modello | Model

CVLT
1-4 Feritoie
1-4 Slots



CVLT
5-8 Feritoie
5-8 Slots



CCKITCONTDLF
Kit Continuità (2 pezzi)
Kit continuity (2 pieces)

